

**TNMG 160404, Type: CA4515****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251582 CA4515
GTIN	4960664600304
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,05 - 0,7 mm/o
Spånryder	STD
Primær anvendelse	K
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 360 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Type	CA4515
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning