


**TNMG 160408, Type: KW10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251583 KW10
GTIN	4960664220861
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 160408 KW10 Type: KW10

Spånbryder: AH

Skæredybde a_p : 1 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,35 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	N
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 400 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	AH
Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	KW10

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning