

Garant**DC.T 11T302, Type: HB7020**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260458 HB7020 |
| GTIN | 4045197699718 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

DC.T 11T302 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------------|
| Spånbryder | SM |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |
| Hjørneradius | 0,2 mm |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 120 - 350 m/min |
| Primær anvendelse | P |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type | HB7020 |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T302 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Tolerance | M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |