

**DC.T 11T304, Type: SW05****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260386 SW05
GTIN	4960664629619
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DC.T 11T304 SW05 Type: str. 5  
Spånbryder: MQ  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 100 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 100 m/min
Primær anvendelse	Ti
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1 mm
Spånbryder	MQ
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig

Type	str. 5
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning