

**TNMG 160408 Sæt med 10 stk., Type: HBX130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251603 HBX130
GTIN	4045197664914
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

TNMG 160408 Sæt med 10 stk. HBX130 Type: HBX130  
Spånbryder: MM  
Skæredybde  $a_p$ : 1 - 6 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	1 - 6 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	MM
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tilspænding $f$	0,08 - 0,4 mm/o
Type	HBX130

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	Skærehoved
Serie	Borestang
Serie	Skærholder
Serie	eco-skærholdere
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Vendeplattetilknøtning	neutral