

**Garant****Finspindelsæt Ø 9,75 – 101,1 mm, Tilslutning: HW63****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237512 HW63
GTIN	4045197608574
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Finspindelværktøj ER kan adapteres direkte til en ER40-spændetangpatron.

**Anvendelse:**

Til uddrejningsjern med skaft-Ø 16 mm og vendeplatteholder.

Kan udvides med adapter og WSP-holder op til Ø 152,1 mm.

**Tilspændingsnøjagtighed på 0,01 mm / over nonius 0,002 mm i Ø.**

Borestænger med passende ISO-vendeplatte af typen **CC..0602**.

Vendeplatteholder med passende ISO-vendeplatte af typen **CC..09T3**.

**Leveringsomfang:**

1 spindelhoved: Nr. 237513 HW63

1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237630 borestang Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

Nr. 237634 borestang Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

Nr. 237640 borestang Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

Nr. 237642 borestang Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 vendeplatteholder: Nr. 237645 til Ø 87,75 – 101,1 mm (med adapter nr. 237534 indtil Ø 114,1 mm).

1 vendeplatte af hver: Nr. 260052 str. CU7010 (eller anvend CC..0602);

Nr. 260058 str. CU7010 (eller anvend CC..09T3).

**Reservedel:**

Til nr. 237630– 237642: Vendeplatteskrue nr. 219830.

Til nr. 237645; 2375312; 37532: Vendeplatteskrue nr. 219805.

**Anbefaling:**

Fortrinsvis med vendeplatte nr. 237695 – 237698.

**Bemærk:**

Vendeplatteholder 237531 til udvidelse af Ø-området fra 105,75 – 119,1 mm (op til 132,1 mm med adapter 237534).

Vendeplatteholder 237532 til udvidelse af Ø-området fra 125,75 – 139,1 mm (op til 152,1 mm med adapter 237534).

---

**Teknisk beskrivelse**

Tilslutning	HW63
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

---

**Tilbehør**

Borestang	237630
Justerbar borestang	237642
CC.T 060204 Type CU7010	260052 CU7010
CC.T 09T304 Type CU7010	260058 CU7010
Vendeplatte-holder	237645
SpindelhovedØ 9,75 – 152,1 mm Tilslutning HW63	237513 HW63
Justerbar borestang	237640
Borestang	237634
Sæt uden holderØ 9,75 – 101,1 mm	237539