

**TNMG 160404, Type: SW05****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251582 SW05
GTIN	4960664629886
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	Ti
Spånbrøder	MU
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Type	str. 5
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning