

**DC.T 11T304, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260490 CA6525
GTIN	4960664492046
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DC.T 11T304 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 140 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	GK
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 140 m/min

Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning