

Garant**GARANT Softcut HSI high-feed-fræser, med boring, ØD / antal skær Z:
42/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214848 42/3
GTIN	4067263117223
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeskæreplatterne er indstillet til 15° i medbringerværktøjet.

Anvendelse:

Vælg F_z -værdi 0,8 mm.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	16 mm
Vendeplatteskruesæt	219833 (15IP; 3Nm)
Serie	Softcut®
passende vendeskærsplatter	SO.. 1205..
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	56,5 mm

Skær-Ø D_c	42 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	2,8 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	15 mm
Ø D_3	17,4 mm
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	78,3 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,75 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219833
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP