

**TNMG 160408, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251583 CA510
GTIN	4960664699209
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

TNMG 160408 CA510 Type: CA510

Spån Bryder: PS

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 450 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Skæredybde $a_p$	1 - 4,5 mm
Spån bryder	PS
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,15 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning