

Garant**DC.T 11T308, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260464 HB7020
GTIN	4045197699732
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T308 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning