




HELIGRIP skæreindsatser, IC830, Stikbredde w / hjørneradius R: 5/0,8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273411 5/0,8
GTIN	7291075488449
Artikelklasse	26C

Beskrivelse

Udførelse:

Optimeret spånformning og spånkontrol.

Anvendelse:

Til aksial og radial stikdrejning, af- og indstikning, aksialstik og indvendig bearbejdning. (HELIGRIP-skæreindsatser til opgaver med aksialstik er kun kompatible med HFHR-holder).

Passer til:

Skærholder nr. 273766 – 273768.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius R	0,8 mm
INSL	19 mm
Tilspænding f drejning	0,23 - 0,35 mm/o
Tolerance stikbredde w	0,05 mm
Skæredybde a_p	1 - 3 mm
Stikbredde W	5 mm
Tilspænding f indstikning	0,11 - 0,21 mm/o

Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	T
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Type	IC830
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning