

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 36,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234005 36,5
GTIN	4045197696830
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Anvendelse reklametekst:

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 110509.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	40 mm
Antal skær Z	1
Nyttelængde L ₁	111 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 15IP (2,8 Nm)
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 110509
Skaftlængde L _s	68 mm

Serie	Power Drill
Nominel Ø D	36,5
til tomme-Ø	1 7/16 tommer
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	138 mm
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP	239700 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP