

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251707 25/16
GTIN	4045197651044
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	32 mm
Underlægsplade	259031 39
Skaftstørrelse	25 mm
Spændejern	259038 2
Skrue til spændejern	259021 1
Skrue til underlagsplade	259025 3
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
ISO-kode holder	MVJNR/L 2525M16
Plattestørrelse	16 mm
Hovedlængde L ₁	32 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 39	259031 39
Spændejern Type 2	259038 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500