

**Garant****eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251702 20/16
GTIN	4045197650979
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: MVJNR/L 2025X16

passende vendeskærsplatter: VN.. 1604..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 32 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 46 mm

Samlet længde L: 105 mm

Underlægsplade: 259031 1

**Teknisk beskrivelse**

Spændejern	259038 3
ISO-kode holder	MVJNR/L 2025X16
Skrue til spændejern	259021 2
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..

Hovedlængde L <sub>1</sub>	46 mm
Skafstørrelse	20 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 9
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Plattestørrelse	16 mm
Underlægsplade	259031 1
Samlet længde L	105 mm
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Spændejern Type 3	259038 3
Underlagsplatte Type 1	259031 1
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Skrue til spændejern Type 2	259021 2
Skrue til underlagsplatte Type 9	259025 9
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2