



Line Light arbejdslampe, Type: 750

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 081340 750 |
| GTIN | 5708997000557 |
| Artikelklasse | 08C |

Beskrivelse

Udførelse:

Line Light-arbejdsbelysningen er fremstillet af en ekstruderet akrylprofil med **integreret linse** (strålingsvinkel 75°) og dermed utrolig **robust og slagfast**. Den er således udviklet til brug under **meget vanskelige betingelser** og leverer et kontinuerligt kraftigt og koncentreret lys på ethvert arbejdssted. **Med batteri til mobil anvendelse** med ekstra lommelygte i enden (150 lumen). Med 24 VDC-indgang til direkte tilslutning af maskinen eller via transformator nr. 081342 til 230 V netspænding.

Lampen kan drejes i holderen og kan indstilles, så den ikke blænder.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til installation på **arbejdspladsen eller i bilen**.

Leveringsomfang:

Arbejdslampe, 2 clips + fittings, endestykker, kabelindføring / spænder, 2 forbindelsesmuffer.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Energiforsyning | Eldrevet |
| Lysnet | 550 lm |
| Antal LED'er | 96 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 |
| Lyskilde kan udskiftes | nej |
| Lyseffekt | 7 W |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Nominel spænding | 230 V |
| Afstrålingsvinkel | 75 grader |
| ATEX-zone | Ingen |
| Hoved-Ø | 25 mm |
| Samlet længde | 750 mm |
| Produkttype | Bordlampe/arbejdspladslampe |

Tilbehør

| | |
|---------------|--------|
| Magnetholder | 081344 |
| Sugekopholder | 081345 |