

**CNGA 120408, KBN25M, Type: MEW****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255616 MEW
GTIN	4960664507139
Artikelklasse	25H

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge Wiper; 2 skær pr. vendeplatte med Wiper-geometri.

Type: KBN25M

Skærkantudførelse: MEW

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,2 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,05 - 0,2 mm
Skærkantudførelse	MEW
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 200 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt

Type	KBN25M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNGA 120408
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	KBN25M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	betinget egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	betinget egnet		
tør	egnet		