

**TNMG 160408, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251583 CA6525
GTIN	4960664472079
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 160408 CA6525 Type: CA6525

Spånryder: MS

Skæredybde a_p : 0,8 - 4 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånryder	MS
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,8 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Type	CA6525

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning