

Garant**Sæt uden holder Ø 9,75 – 164 mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	237569
GTIN	4045197602039
Artikelklasse	29W

Beskrivelse

Udførelse:

Til Ø 9,75 – 164 mm, borestang og tilbehør i kuffert. **Kan udvides** med bro nr. 237560 indtil Ø 320 mm.

Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i Ø.

Anvendelse:

Til uddrejningsjern med skaft-Ø 16 mm og finborsbroer. Borestænger og vendeplatteholdere med passende ISO-vendeplatte af typen **CC..0602**.

Leveringsomfang:

1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr.

237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 bro: Nr. 237647 til Ø-udvidelse fra 86 – 164 mm.

1 vendeplatteholder til bro: Nr. 237564 06

1 vendeplatte: Nr. 260052 str. CU7010 (CCMT 060204)

Reservedel:

Vendeplatteskrue nr. 219830.

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.

Teknisk beskrivelse

Tilslutning	HW63
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj