

Garant**Finspindelsæt Ø 9,75 – 164 mm, Tilslutning: SK40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237541 SK40
GTIN	4045197608499
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Til Ø 9,75 – 164 mm, med spindelhoved nr. 237546, borestang og i kuffert. **Kan udvides** med bro nr. 237560 indtil Ø 320 mm.

Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i Ø.

Anvendelse:

Til uddrejningsjern med skaft-Ø 16 mm og finborsbroer. Borestænger og vendeplatteholdere med passende ISO-vendeplatte af typen **CC..0602**.

Leveringsomfang:

1 spindelhoved: Nr. 237546 SK40

1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 bro: Nr. 237647 til Ø-udvidelse fra 86 – 164 mm.

1 vendeplatteholder til bro: Nr. 237564 06

1 vendeplatte: Nr. 260052 str. CU7010 (CCMT 060204)

Reservedel:

Vendeplatteskrue nr. 219830.

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.

Teknisk beskrivelse

Tilslutning	SK40
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

Bro	237647
CC.T 060204 Type CU7010	260052 CU7010
Justerbar borestang	237640
Borestang	237634
Borestang	237632
Borestang	237636
Justerbar borestang	237642
Borestang	237630
Vendeplatteholdere til broer Type 06	237564 06
SpindelhovedØ 9,75 – 320 mm Tilslutning SK40	237546 SK40
Sæt uden holderØ 9,75 – 164 mm	237569