

Garant**HW med to skær, Tilslutning: HW25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237610 HW25
GTIN	4045197676719
Artikelklasse	20N

Beskrivelse**Udførelse:**

Hovedet med to skær består af basisenhed og vendeplatteholder.

Integration med HW-kontaktflade.

Skær kan indstilles enkeltvis.

Med synkronspindel på forespørgsel.

Anvendelse:

Til opboring af eksisterende borer.

Indvendig køling: ja

passende vendeskærsplatter: CC.. 0602..

Nyttelængde L₁: 56 mm

Spindelområde Ø: 29,5 - 40,1 mm

Vendeplatteskrue: 219830

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	56 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Vendeplatteskrue	219830
Spindelområde Ø	29,5 - 40,1 mm
Tilslutning	HW25
Indvendig køling	ja

Produkttype

Spindelværktøj