

Garant**DC.T 11T302, Type: HU7310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260458 HU7310
GTIN	4045197669582
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T302 HU7310 Type: HU7310
Spånbryder: AM
Tolerance: G
Skæredybde a_p : 0,1 - 4 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 350 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	AM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Primær anvendelse	N
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min

Hjørneradius	0,2 mm
Type	HU7310
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 11T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning