

HOLEX®**TNMG 160404 Sæt med 10 stk., Type: HBX020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251602 HBX020
GTIN	4045197664853
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

TNMG 160404 Sæt med 10 stk. HBX020 Type: HBX020
Spånbryder: PM
Skæredybde a_p : 1 - 6,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	PM
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 6,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Type	HBX020

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	Skærehoved
Serie	Borestang
Serie	Skærholder
Serie	eco-skærholdere
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Antal skift/skær	6
Vendeplattetilknøtning	neutral