

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251703 25/16
GTIN	4045197651006
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: MVJNR/L 2525X16

passende vendeskærsplatter: VN.. 1604..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 46 mm

Samlet længde L: 117,5 mm

Underlægsplade: 259031 1

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Spændejern	259038 3
Underlægsplade	259031 1
Skrue til spændejern	259021 2

Plattestørrelse	16 mm
Hovedlængde L ₁	46 mm
ISO-kode holder	MVJNR/L 2525X16
Skrue til underlagsplatte	259025 9
Skafstørrelse	25 mm
Samlet længde L	117,5 mm
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændejern Type 3	259038 3
Skrue til spændejern Type 2	259021 2
Skrue til underlagsplatte Type 9	259025 9
Underlagsplatte Type 1	259031 1