



TNMG 160408 Sæt med 10 stk., Type: HBX020



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251603 HBX020
GTIN	4045197664891
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

TNMG 160408 Sæt med 10 stk. HBX020 Type: HBX020
 Spånbryder: PM
 Skæredybde a_p : 1 - 6,5 mm
 Tilspænding f : 0,05 - 0,5 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PM
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	1 - 6,5 mm
Type	HBX020

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	Skærehoved
Serie	Borestang
Serie	Skærholder
Serie	eco-skærholdere
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Vendeplattetilknøtning	neutral