

**DCMT 11T308, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260475 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28D

Beskrivelse

DCMT 11T308 SP4019 Type: SP4019

Spånbryder: 73

Skæredybde a_p : 0,2 - 4,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,45 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	UNI
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 440 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	73
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 4,5 mm
Type	SP4019

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning