

**DC.T 11T304, Type: KW10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260490 KW10
GTIN	4960664359769
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DC.T 11T304 KW10 Type: KW10
Spånbryder: AH
Tolerance: G
Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 300 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	AH

Type	KW10
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning