

**DCMT 070202, Type: SP4019****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260470 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28D

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Primær anvendelse	UNI
Spånbryder	73
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 440 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 4,5 mm
Type	SP4019
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Antal skift/skær	2

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning