

**DC.T 11T308, Type: CA525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260492 CA525
GTIN	4960664680177
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DC.T 11T308 CA525 Type: CA525

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Spånbryder	GK
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Type	CA525
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning