

**metabo****Kantfræser håndført, Type: KFMV17-15F****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078126 KFMV17-15F
GTIN	4061792261815
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Metal-kantfræser til fashøjder på op til 15 mm til forberedelse af svejsesømme.

- **Værktøjsfri fræsedybdeindstilling i trin på 0,1 mm. (fra 0 mm til 15 mm)**
- **Præcis indstilling af fasvinklen.**
- **Kontrolleret arbejde takket være store styringsplatter.**
- **Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstartsbeskyttelse.**

One-touch Controller. Patenteret, værktøjsfri fræsedybdeindstilling i trin på 0,1 mm. Låsepunkter giver korte indstillingstider for at forhindre uønsket justering af fræsedybden under arbejdet.

Præcis indstilling af fasvinklen direkte via styringsplatterne. Universelt fræsehoved med tre HM-vendeplatter til alle fasvinkler fra 0 til 90°. Kontrolleret arbejde takket være store styringsplatter. Anslagsrulle til rørføring giver nem forberedelse af svejsesømme. Værktøjsfrit justerbart bøjlegreb for sikker og jævn styring. Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse giver lang levetid. Vario-Constamatic (VC)-elektronik med massiv aksel til arbejde med materialeegnede omdrejningstal, der forbliver næsten konstante under belastning. Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse. Beskyttelse af brugeren ved sideplader til afledning af spånerne. Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring, illustration.

Til fremstilling af affasninger og radier på flade materialer, plader og beholdere, indvendige og udvendige kanter, konturforløb samt afrunding af borer.

**Leveringsomfang:**

3 HM-vendeplatter Universal, anslagsrulle, 2 skruetrækkere, gaffelnøgle SW 10, bøjlegreb, metaBox. 3 HM-vendeplatter Universal, anslagsrulle, bøjlegreb og metaBOX 185 L.

**Bemærk:**

Det nødvendige tilbehør finder du under nr. 078132 og 078134.

## Teknisk beskrivelse

Tomgangsomsdrejningstal	6200 - 12000 min <sup>-1</sup>
maks. fasehøjde 45°	15
Fasevinkel	0 - 90 grader
Gradueret justering af fræsedybden	0,1 mm
Nominel spænding	230 V
Nominel effekt	1700 W
maks. fasebredde 45°	21
Vægt	6,3 kg
Energiforsyning	Med kabel
Udgangseffekt	880 W
Kabellængde	3,9 m
Effektforbrug	1700 W
Støtteskive-Ø	100 mm
Emballage	Metabox
Produkttype	Fræser

## Tilbehør

Batteri-kantfræserhåndført Type AKFH18-5AS	078123 AKFH18-5AS
--	-------------------