

**DC.T 11T308, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260492 CA6525
GTIN	4960664492053
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DC.T 11T308 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 3 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 140 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Primær anvendelse	M
Spånbryder	GK
Skærebetingelse	let afbrudt.

Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning