

Garant**Finspindelsæt Ø 9,75 – 88,1 mm, Tilslutning: HSK63****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237586 HSK63
GTIN	4045197608437
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Med spindelhoved nr. 237591, borestanger og tilbehør i kuffert. **Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i Ø.**

Ø-indstilling med meget lavt vendespillerum.

Til Ø 9,75 – 88,1 mm

Anvendelse:

Til udboringsstål med skaft-Ø 16 mm og finboringsbroer. Med ISO-vendeplatter af typen **CC..0602..**

Leveringsomfang:

1 spindelhoved: Nr. 237591 HSK63

1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 vendeplatteholder til bro: Nr. 237564 06

1 vendeplatte: Nr. 260052 str. CU7010 (CCMT 060204)

Reservedel:

Vendeplatteskrue nr. 219830.

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.

Teknisk beskrivelse

Tilslutning	HSK63
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

Justerbar borestang	237640
Borestang	237636
Borestang	237634
Borestang	237632
Justerbar borestang	237642
CC.T 060204 Type CU7010	260052 CU7010
SpindelhovedØ 9,75 – 88,1 mm Tilslutning HSK63	237591 HSK63
Borestang	237630
Sæt uden holderØ 9,75 – 88,1 mm	237599