

Garant**GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 5×D, Ø DC m7: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	234015 19
GTIN	4045197697097
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Udførelse:**

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.

Boringstolerance: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Anvendelse reklametekst:

Med vendeplatte nr. GG2340 - GG2389.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 060305.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	239700 6IP2 (0,6 Nm)
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 060305
Skaft-Ø D _s	25 mm
Nyttelængde L ₁	95 mm

Skaftlængde L_s	56 mm
Serie	Power Drill
Nominel $\varnothing D$	19
til tomme- \varnothing	3/4 tommer
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	113 mm
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplade-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boreddybde for vendepladebor op til	5xD
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendepladebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP2	239700 6IP2
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6