


**DC.T 11T304, Type: CA510**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260490 CA510
GTIN	4960664697618
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DC.T 11T304 CA510 Type: CA510

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 140 - 450 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	GK
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	140 - 450 m/min

Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning