

**Garant****Finjusteringshoved HW, Tilslutning: HW50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237600 HW50
GTIN	4045197675972
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Udførelse:****Tilspændingsnøjagtighed 0,002 mm i Ø via nonius.****Anvendelse:**

Fortrinsvis med vendeplatte nr. 237695 - 237698.

Med holder nr. 237651 - 237656.

**Bemærk:**

Vendeplatteholder 237604 5 til udvidelse af Ø-området fra 84,9 til 105,1.

Vendeplatteholder 237604 5 til udvidelse af Ø-området fra 104,9 til 134,1.

Vendeplatteholder 237604 5 til udvidelse af Ø-området fra 104,9 til 134,1.

**Teknisk beskrivelse**

Tilslutning	HW50
Nyttelængde L <sub>1</sub>	90 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Vendeplatteskrue	237606 str. 2
Spindelområde Ø	66,9 - 87,1 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

