



## Digital skydelære-SET TESA-CAL IP67, måleområde 150 mm, Antal skydelærer: 10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	405522 10
GTIN	4067263132752
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Fejlfri føring af skyderen på skinnen giver et let og jævnt hurtigt løb.
- Robust konstruktion af hensyn til lang levetid og langfristet stabilitet af resultaterne.
- Høj kapslingsklasse mod støv og væske.
- Let at aflæse med stor, kontrastrig rund skala.
- Batteriets lange levetid forhindrer hyppigt batteriskift.

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Anvendelse:

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvis målinger og dybdemålinger.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032. Sæt bestående af 10x nr. 412760 str.150.

### Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Antal medfølgende batterier	1

Aflæsning	0,01 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Aflæsning	0,0005 tommer
Norm	ISO 13385
Måleområde	0 - 150 mm
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby	ja
Kæbelængde	40 mm
Kalibrering	A1
Driftstid	12000 timer
Automatisk slukning	ja
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Dybdemål tilgængeligt	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Standby-aktivering	ja
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 10X200 mm	021010 10X200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 10X200 mm	021000 10X200

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032

081560 CR2032