

Garant**Finspindelsæt Ø 9,75 – 88,1 mm, Tilslutning: BT40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237586 BT40
GTIN	4045197608420
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Med spindelhoved nr. 237591, borestanger og tilbehør i kuffert. **Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i Ø.**

Ø-indstilling med meget lavt vendespillerum.

Til Ø 9,75 – 88,1 mm

Anvendelse:

Til udboringsstål med skaft-Ø 16 mm og finboringsbroer. Med ISO-vendeplatter af typen **CC..0602..**

Leveringsomfang:

1 spindelhoved: Nr. 237591 BT40

1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 vendeplatteholder til bro: Nr. 237564 06

1 vendeplatte: Nr. 260052 str. CU7010 (CCMT 060204)

Reservedel:

Vendeplatteskrue nr. 219830.

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.

Teknisk beskrivelse

Tilslutning	BT40
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

Borestang	237632
Borestang	237630
Borestang	237634
Justerbar borestang	237642
SpindelhovedØ 9,75 – 88,1 mm Tilslutning BT40	237591 BT40
Borestang	237636
CC.T 060204 Type CU7010	260052 CU7010
Justerbar borestang	237640
Sæt uden holderØ 9,75 – 88,1 mm	237599