

Garant**Rundsavsklinge, dobbeltskiftende flade tænder med affasning Stål, Klinge-Ø D: 355mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584006 355
GTIN	4067263117773
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning. Med betydeligt øget standtid.

Anvendelse:

Til bearbejdning af **stål** med kap- og geringssave. Nem skæring af blødt stål, profiler, rør og plader. Snit med få grater uden afkøling.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	25,4 mm
Klinge-Ø D	355 mm
Skærebredde B	2,4 mm
Antal tænder	72
Skæremateriale	HM

egnet til materiale

Stål

Produkttype

Rundsavklinge