

**Garant****HW med to skær, Tilslutning: HW80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237610 HW80
GTIN	4045197676764
Artikelklasse	20N

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hovedet med to skær består af basisenhed og vendeplatteholder.

Integration med HW-kontaktflade.

Skær kan indstilles enkeltvis.

Med synkronspindel på forespørgsel.

**Anvendelse:**

Til opboring af eksisterende borer.

Indvendig køling: ja

passende vendeskærsplatter: CC.. 1204..

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 140 mm

Spindelområde Ø: 114,5 - 153 mm

Vendeplatteskrue: 219864

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde L <sub>1</sub>	140 mm
Vendeplatteskrue	219864
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Spindelområde Ø	114,5 - 153 mm
Tilslutning	HW80
Indvendig køling	ja

Produkttype

Spindelværktøj