

**DNGA 150604, KBN05M, Type: ME****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 255629 ME     |
| GTIN                | 4960664599073 |
| Artikelklasse       | 25H           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MEGACOAT**-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte.

Type: KBN05M

Skærkantudførelse: ME

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Skærebetingelse                          | kontinuerlig    |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,05 - 0,2 mm   |
| Skærkantudførelse                        | ME              |
| Hjørneradius                             | 0,4 mm          |
| Tilspænding $f$                          | 0,1 - 0,2 mm/o  |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 120 - 200 m/min |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type                       | KBN05M                        |
| Slet-/skrubbearbejdning    | Sletbearbejdning              |
| Skæremateriale             | CBN                           |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DNGA 150604                   |
| Antal skift/skær           | 2                             |
| Produktnavnsegenskab       | KBN05M                        |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |

### Brugerdata

|               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 55 HRC | egnet          |                |          |
| Stål < 60 HRC | egnet          |                |          |
| Stål < 67 HRC | egnet          |                |          |
| kontinuerlig  | egnet          |                |          |
| uregelmæssig  | betinget egnet |                |          |
| tør           | egnet          |                |          |