

**TNGA 160404, KBN35M, Type: ME****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255659 ME
GTIN	4960664544486
Artikelklasse	25H

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte.

Type: KBN35M

Skærkantudførelse: ME

Skæredybde a_p : 0,05 - 0,2 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,05 - 0,2 mm
Skærkantudførelse	ME
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 200 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærebetingelse	kontinuerlig

Type	KBN35M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNGA 160404
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	KBN35M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	egnet		
tør	egnet		