

Garant**GARANT Master Steel HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 5,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	122471 5,2
GTIN	4067263122272
Artikelklasse	11E

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust boredesign og optimeret specialspidsning giver **den bedst mulige spåndannelse og pålidelig spånbrydning** samtidig med øget **tilspændingshastighed**. **Videreudviklet mikrogeometri, konveks skærekantform og konisk affaset kant** for ekstra stabilitet af hovedskæret. **Optimeret spånegeometri og patenteret overfladegeometri** for **pålidelig spånfjernelse** i arbejdssemner af stål og støbejern. **Højtydende belægning** af den nyeste generation.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D_c	5,2 mm
Tilspænding f i stål $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,18 mm/o
Skaft-Ø D_s	6 mm
Spånnotlængde L_c	28 mm
Antal skær Z	2
anbefalet maksimal boreddybde L_2	20,2 mm
Samlet længde L	66 mm
Tolerance, nom. Ø	h7
Standard	DIN 6537 K

Serie	Master Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Udførelse	4xD
Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Semi-standard	ja
Farvering	grøn
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	115 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	105 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
GG	egnet	110 m/min	K
GGG	egnet	75 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		