



## Digital indvendig XTL-hurtigmåler med Bluetooth, Måleområde: 12,5-16mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428761 12,5-16
GTIN	2050002078154
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**3-punkts indvendig hurtigmåler** til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

#### Funktion:

- Skift mellem mm/tommer.
- Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
- Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

#### Leveringsomfang:

Målearm, målehoved med UKAS-prøveprotokol. Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Datakabler nr. 498950 (fra str. 20), nr. 498951 (op til str. 20), indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

### Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Batteridrevet
Mål a	0,5 mm

Måledybde med forlænger	162 mm
Aflæsning	0,001 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Standardmåledybde	62 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Måleområde	12,5 - 16 mm
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

## Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20
DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

## Tilbehør

ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 14 mm	484030 14
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 13 mm	484030 13
Tilslutningskabel, dupleks Type R2	498951 R2
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 16 mm	484030 16
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 3/100	428510 3/100

Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498951 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 15 mm	484030 15
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 12 mm	484030 12