

HOLEX®**DCMT 11T308 Sæt med 10 stk., Type: HBX020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260506 HBX020
GTIN	4045197670083
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DCMT 11T308 Sæt med 10 stk. HBX020 Type: HBX020
Spånbryder: PM
Skæredybde a_p : 0,1 - 3,75 mm
Tilspænding f : 0,06 - 0,36 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PM
Skæredybde a_p	0,1 - 3,75 mm
Tilspænding f	0,06 - 0,36 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm

Type	HBX020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	eco-skærholder
Serie	Skærholder
Serie	Borestang
Serie	Skærehoved
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Antal skift/skær	2
Vendeplattetilknøtning	neutral