



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, Ø DC m7: 24,5 mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 235500 24,5 |
| GTIN | 4047109047259 |
| Artikelklasse | 24P |

Beskrivelse

Udførelse:

Med kombiskaft.

- Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
- Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

Anvendelse:

- Stående og roterende brug.
- Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
- Til boringer med tolerance $\pm 0,2$ mm.

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Udhængslængde L_A : 74 mm

Skaft-Ø D_s : 32 mm

Skaftlængde L_s : 60 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 07T308 23-..

Vendeplatteskruesæt: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|-------|
| Antal skær Z | 1 |
| Skaft-Ø D_s | 32 mm |
| Nyttelængde L_1 | 50 mm |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 07T308 23-.. |
| Skaftlængde L _s | 60 mm |
| Serie | KUB Quatron® |
| Nominel Ø D | 24,5 |
| Samlet længde L | 134 mm |
| Udhængslængde L _A | 74 mm |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 2×D |
| Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Boranvendelse | Centrerboring |
| Boranvendelse | Betinget tværboring |
| Boranvendelse | Skrå forboring |
| Boranvendelse | Tværboring |
| Boranvendelse | Boring af pakker |
| Boranvendelse | Fordybning |
| Boranvendelse | Skrå udgang |
| Boranvendelse | Konveks |
| Indvendig køling | ja |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, skaft E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP | 674252 8IP |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP1 | 239652 8IP1 |