

JEPSON POWER

**Metal-rundsav, Type: 8203****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078234 8203
GTIN	4260052466797
Artikelklasse	07E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Effektive metalrundsave** til sikker savning med få grater af profiler og rør af metal, ikke-jernholdigt metal, pladestål, metalplader og sandwichpaneler **uden gnistdannelse.**

- **Anvendelse af kølesmøremidler er ikke nødvendig.**
- **Efterbearbejdning ikke nødvendig.**
- **Lynhurtige snit.**

Metal-rundsav.

- **Præcis savklingeføring, lille gratdannelse.**
- **Robust anslagsplade.**

Metal-rundsav.

- **Dybdeindstilling med skala.**
- **Spånbeholder.**
- **Egnet til metalplader op til 10 mm samt sandwichpaneler og profiler op til 67 mm.**

**Bemærk:**

Føringsskinne til 078234 kan leveres på forespørgsel:

Føringsskinne 1400 mm til str. 8320

Føringsskinne 600-1200 mm til str. 8230.

Metalrundsav DRY MITER Cutter 9410ND til filigran savning i blødt og følsomt materiale kan leveres på forespørgsel. Metal-rundsav fås også med akku under nr. 078234 str. 8203E.

## Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Med kabel
Vægt	6,3 kg
Effektforbrug	1700 W
Savklinge-Ø	203 mm
Netspænding	230 V
maks. omdrejningstal	3700 min <sup>-1</sup>
Producentbetegnelse	8203
Maks. skæredybde 90°	67 mm
Netfrekvens	50 Hz
Maks. skæredybde 45°	42 mm
Emballage	Kuffert
Produkttype	Sav