

Hårdmetal- hammerborsæt, Antal bor: 7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	789021 7
GTIN	4058546414832
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

- **Dobbelt-skær. De 3 specielle Power Breaker fremdriftstænder på MS2 laver mikroridser i det materiale, der skal bores i, for at opnå en hurtigere borehastighed og fjernelse af materialet. De førsteklasses HM-spidser med utrolig stærk lodning garanterer lange standtider også i armeret beton. Takket være den kerneforstærkede spiral (KVS) dæmpes vibrationer; slagenergien overføres direkte til borspidserne.**

I PACKOUT-kompatibel kunststofkassette.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Indhold:

Hammerbor nr. 789000: 1 stk. af hver str. 5; 6 længde 110 mm; str. 5,5; 6; 8; 10; 12 længde 160 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus

Produkttype

Stenbor

TilbehørHårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 6X110
mm

789000 6X110

Hårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 12X160
mm

789000 12X160