



## KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, Ø DC m7: 27 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235500 27
GTIN	4047109047297
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Med kombiskaft.

- Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
- Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

#### Anvendelse:

- Stående og roterende brug.
- Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
- Til boringer med tolerance  $\pm 0,2$  mm.

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

#### Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

#### Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

til tomme-Ø: 1 1/16 tommer

Udhængslængde  $L_A$ : 78 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 32 mm

Skaftlængde  $L_s$ : 60 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 07T308 23-..

Vendeplatteskruesæt: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

### Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 07T308 23-..
Antal skær Z	1

Nyttelængde L <sub>1</sub>	54 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Skaftlængde L <sub>s</sub>	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	27
til tomme-Ø	1 1/16 tommer
Samlet længde L	138 mm
Udhængslængde L <sub>A</sub>	78 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Bor anvendelse	Centrerboring
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Skrå forboring
Bor anvendelse	Tværboring
Bor anvendelse	Boring af pakker
Bor anvendelse	Fordybning
Bor anvendelse	Skrå udgang
Bor anvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP1	239652 8IP1
PrecisionBit til Torx Plus®, skaft E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP