



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, Ø DC m7: 22,5 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235500 22,5
GTIN	4047109047228
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

Med kombiskaft.

- Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
- Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

Anvendelse:

- Stående og roterende brug.
- Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
- Til boringer med tolerance $\pm 0,2$ mm.

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Udhængslængde L_A : 70 mm

Skaft-Ø D_s : 25 mm

Skaftlængde L_s : 56 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOEX 07T308 23-..

Vendeplatteskruesæt: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	25 mm
Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	239652 8IP1 (1,3 Nm)

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 07T308 23-..
Nyttelængde L ₁	46 mm
Skaftlængde L _s	56 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	22,5
Samlet længde L	126 mm
Udhængslængde L _A	70 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit til Torx Plus®, skaft E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP1	239652 8IP1