

Garant**GARANT Master TM skaft-gevindfræser 2,5×D, AlTiN, M: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139643 M4
GTIN	4067263128298
Artikelklasse	11D

Beskrivelse**Udførelse:**

HM-gevindfræser **med ulige skærdeling og øget antal skær**. Den **ulige skærdeling** gør at der opnås et **meget roligt løb** og lang **værktøjsstandtid**.

Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialspektrum.

- **Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.**
- **Øget antal skær.**
- **AlTiN-baseret HiPIMS-belægning af den nyeste generation.**
- **Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.**

Indvendig kølemiddeltilførsel \geq M4

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: bestilles med **nr. 139643 + 129100 HB**.

Form **HE**: bestilles med **nr. 139643 + 129100 HE**.

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde L_s	36 mm
Gevinddybde	10,13 mm
Tilspænding f_z i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Gevindstørrelse	M4
Indvendig køling	ja
Skærlængde L_c	10,13 mm
Antal tænder Z	4

Gevindstigning	0,7 mm
Samlet længde L	58 mm
Nominel $\varnothing D_c$	3,1 mm
Antal spånnoter	4
Gevind- \varnothing	4 mm
Skaft- $\varnothing D_s$	6 mm
Belægning	AlTiN
Gevindtype	M
Gevindtype	M-LH
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HM
Gevindstandard	DIN 13
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5xD ved gennemgangshul
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5xD ved bundhul
Deling af skærene	ulige
Skafttolerance	h6
Farvering	grøn
Indvendig/udvendig anvendelse	Indvendig
Serie	Master TM
Produkttype	Gevindfræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	190 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	160 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	125 m/min	P

Stål < 750 N/mm ²	egnet	115 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	75 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	45 m/min	S
GG (G)	egnet	105 m/min	K
CuZn	egnet	175 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
Skaftslibning Type HE	129100 HE